



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

ABD lazer çubukları TEC kondansatör soğutma sesterm İtalya su pompası
Fabrika fiyatı, OEM / ODM hizmeti.
Ürün Açıklaması



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Avantajlar

1. İleri Teknoloji: 808nm diyot lazer; 3 dalga Alex 755nm hız 808nm ve yağ 1064nm seçeneği için, tüm cilt ve saç tipleri için uygun
2. Güçlü: Almanya ithal lazer çubukları, altın lazer modülü
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, hareket halinde tedavi.
4. Sürekli çalışma 12 saat: Hava su benzersiz TEC soğutma sistemi, sabit su sıcaklığını 24 °C kontrol eder, makinenin tüm gün, hatta yaz aylarında klimasız çalışmasını sağlar.
5. Hızlı su sirkülasyonu: 6.5L / dak su akışlı ital su pompası.
6. Makineyi kullanmanıza yardımcı olmak için kullanım kılavuzu, CD, parametre dosyaları ve 14 saat * 7 günlük çevrimiçi hizmet ile kullanımı kolay.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Tutamak Ayrıntıları

- 1) 10bars / 12bars / 16 bar, 10-40 milyon çekim.
- 2) Hızlı epilasyon için büyük nokta 12 * 20mm / 12 * 38mm.
- 3) Kulp üzerinde rakam sayacı var, çekim numarasını net bir şekilde görün.
- 4) Ağrısız epilasyon için dondurulmuş buz soğutma safir kristal.

808 Hair Removal treatment pictures



Fonksiyon

3 dalga lazer, 755nm 808nm 1064nm'yi, tüm cilt ve saç tipleri tedavisi için uygun bir şekilde birleştirir.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died


Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Makine Programı

1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insancıllaştırılmış tasarlanmış
2. Erkek / kadın, vücut bölümleri, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizce ana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo / sistem...)



Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. mingliangkj hakkında:

Firmamız güzellik sektöründe 13 yıldır ve ürünlerin kalite ve fiyatına önem vermektedir.

Company advantage

Service users all over the world



2. OEM / ODM Hizmeti

- >> OEM kendi makine gövdeniz.
- >> Kendi program yazılımınızı OEM.
- >> OEM güzel makine renkleri.
- >> LOGO'nuzu makine gövdesine ve ekrana yazdırın.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



3. Ar-Ge ekibi ve Kalite kontrol Gösterisi

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB
drawing



Electrical schematic
diagram and
preparation procedures



Ammeter test
Laser energy test



leave the factory
after passing
the inspection



Assemble
the hardware



Install the
motherboard

4. Sertifika Ekranı

