



Picosecond laser

picosencond lazer özellikleri

- >> **Yaralanma yok** cilt ve saç folikülüne; **risk yok** yara izi.
- >> Instantaneous blasting yüksek lazer teknolojisi, uluslararası üretim standardı, kesinlikle teknik test.
- >> Imported stone **Q-anahtarlı kaset** mekanizma, tüm katı lazer, Q-anahtarını değiştirmeden.
- >> **Ağrısız** tedavi, küçük yan etki.



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
755nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Altı kafa, spot boyutunu 1 mm'den 7 mm'ye ayarlar.

Ayarlanabilir 1064nm/532nm, sabit 1064nm/532nm/1320nm/755nm.

Working Principle



* Dövmе silme, dudak çizgisi kaldırma, kaş kaldırma, Nevus of Ota kaldırma, tırnak mantarı çıkarma için kullanılan sabit 1064/532nm.

* Cilt beyazlatma, gözenek küçültme, cilt kaldırma için kullanılan sabit 1320nm.

* Cilt beyazlatma için kullanılan sabit 755nm, sarıyı çıkarın

cilt, kloazma, yaş pigmenti

* Ayarlanabilir 1064/532nm, geniş alan hızlı tedavi için kullanılır, nokta boyutu 1-7mm ayarlanabilir.



Professional Screen, Easy operation



8.4 inç gerçek renkli büyük dokunmatik ekran, süper serin dokunma deneyimi
6 seçtiğiniz dil, özel dil eklenebilir
OEM hizmeti makine renkleri stili gibi kabul edilir

Boyut Bilgileri

APPLICATION	1)Tattoo removal 2)Eyebrow embroidery removal 3)Eyeline removal 4)Freckles removal 5)Skin rejuvenation 6)Lipline removal 7)Pigment treatment 8)Whitening
wavelength	1064nm&532nm&755 nm &1320nm &1064nm(Adjustable)&532nm(Adjustable)
Pulse energy	1-1500MJ/CM
Width of Pulse	0-10ns
Frequency	1-10HZ
Light spot	1-7mm
Power supply:	220V, 6A or 110V, 12A
color	Blue and black color
Packing method	Aluminum Packing
N.W	20kg
G.W	30kg
Machine	35cm*45cm*35cm(L*W*H)
Aluminum box	46*49*60cm(L*W*H)



Plastic foam:6cm



strong and beautiful
aluminum alloy case



N.W 20KG



G.W 30KG

Fabrikamız

15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback
Top10 Supplier

- OEM & ODM
SERVICE

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

Profesyonel Üretimimiz var Ar-GeBölüm, Teknik destek sağlayabilir, 2 yıl garanti



Custom Services

Customized service to meet your needs




CUSTOM SCREEN



MACHINE COLORS



MACHINE SYSTEM



TROLLEY ALUMINUM BOX



PHONE HOLDER