

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Avantajlar

- 1.3 dalga diyot lazer 1064nm808nm755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir
Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
- 2.Büyük nokta boyutu 12*20mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON

For all skin types, Triple wavelength laser work together

diyot lazer epilasyon makinesi

- * Pigmentasyon yok. Her türlü cilt için uygundur;
- * Her türlü cilt için uygundur;
- * Güvenli ve Hızlı.
- * Uluslararası Epilasyon Altın Standardı;
- * Optimum lazer dalga boyu;

* Uzun lazer darbe genişliği (10ms ila 800ms);

Sap sadece 350g ağırlığında! 12*20mm, 12*38mm yüz ve vücut tüy alma çözümü!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Soğutma sistemi:

Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi,

makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesinti yok.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Three Waves laser, 755nm 808nm ve 1064nm'yi birleştirir, tüm cilt ve tüy tipleri tedavisine uygundur.

Beyaz ten (ince/altın renkli tüyler) epilasyon için 755nm.

Sarı (doğal) cilt epilasyonu için 808nm.

Siyah cilt (siyah tüy) epilasyon için 1064nm.




Ekran görüntüsü



Ürün Açıklaması

Lazer dalga boyu/tipi	Buz platin diyot lazer epilasyon makinesi fiyat lazer 755/808/1064
Güç	3000W;
Lazer enerji çıkışı	0-150J/cm ² (ayarlanabilir)
lazer darbe genişliği	10-800ms(ayarlanabilir);
Darbe çıkış frekansı	1-10Hz;
nokta boyutu	12*35mm ² /12*20mm ² seçeneği
Operatif LCD Arayüzü	10.4TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran
Soğutma sistemi	SuhavaTEC kondansatörü
Lazer çubuğu:	10 veya 12 veya 16 ADET çubuk seçeneği
Paket Boyutu:	115*59*61cm




For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

[More Products](#)

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaaallllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navi gate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can or der safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product a nd support! 🙏🙏🙏

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊😊
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transpo rt to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the mac hine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I sta rted working with the machine immediately 🙏
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diod





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Buz lazer makinesi için profesyonel OEM, ODM hizmeti:

- A) Makineniz için istediğiniz herhangi bir rengi yazdırın, sizin ve müşterinizin favorisi olmasını sağlayın.
- B) Logonuzu makine kabuğuna yazdırın ve hoş geldiniz arayüzü olarak sisteme ekleyin. Dünyada ayrıcalıklı hale getirin.
- C) Sizin ve müşterinizin ihtiyacına göre herhangi bir dili makine sistemine ekleyin.
- D) Kiralama işini yapmak için Uzaktan Kiralama Sistemini makineye ekleyin.
- E) Size özel makine kabuğu tasarlayın, pazarda kendi markanızı oluşturun.
- F) Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin.
- G) Sizi ve müşteri talebinizi karşılamak için en yeni teknolojiyi geliştirin.

sertifikalar

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Paketleme ve Nakliye

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,