

Power upgrade

Make your hair removal faster



Dört avantaj


1.3 dalga 1064nm Diyot 808nm 755nm3'ü 1 arada tüm cilt tiplerinde kullanılabilir

Yüksek güç: YENİ 1000W/ 1200W /1600W seçenekler için tutamak

2. Büyük nokta boyutu 15*25mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!

3. Soğutma sistemi: Benzersiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesinti yok.

4. Uzun ömür: çifte yaşam desteği garantisi



buz platin diyot lazer epilasyon makinesi.

- Pigmentasyon yok. Her türlü cilt için uygundur;
- Her türlü cilt için uygundur;
- Güvenli ve Hızlı.
- Uluslararası Epilasyon Altın Standardı;
- Optimum lazer dalga boyu;

Our



VS



Other



The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding



Controller screen freezes, single-point operation



350g, smaller and lighter, more convenient for treatment



The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired



Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%



The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.



Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.



There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.



Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.



Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.



Treatment without waiting



Need to cool again during treatment


Soğutma sistemi: Benzersiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesinti yok.



Büyük nokta boyutu: Sapın ağırlığı yalnızca 350 gramdır! 15*25mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!

**Any time
Any where**

You can control the machine



Diyot lazer epilasyon makinesinin kolu: Hızlı soğutma, ağrısız tedavi.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



dalgalar lazer birleřtirir 755nm 808nm 1064nm, tüm cilt ve saç tiplerinin tedavisine uygundur.

Beyaz cilt (ince/altın tüy) epilasyonu için 755nm.

808nm sarı (doğal) cilt epilasyonu için.

1064nm siyah deri (siyah tüy) epilasyonu için.

Buz platin diyet lazer epilasyon makinesinden önce ve sonra



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Uygulama: Tedavi etkisi karşılaştırması

Tüm ciltlerde güvenli ve kalıcı epilasyon için ICE Platinum Diode Lazer Epilasyon Makinesi

Lazer dalga boyu/tipi	buz platin diyot lazer epilasyon makinesi fiyat lazer 755/808/1064
Güç	2000W;
Lazer enerji çıkışı	0-150J/cm2 (ayarlanabilir)
Lazer darbe genişliği	10-800 ms (ayarlanabilir);
Darbe çıkış frekansı	1-10Hz;
Nokta boyutu	15*25mm ² /10*20mm ² seçeneği
Operatif LCD Arayüzü	10,4TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran

Soğutma sistemi Lazer çubuğu:	SuhavaTEC kondansatörü 10 veya 12 adet bar seçeneği
Makine Boyutu	105*40*40cm
Paket boyutu:	115*59*61 cm
Net ağırlık	35kg
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ

Alıcılardan gelen yorumlar

Buz platin diyet lazer epilasyon makinesi için ekran



Teslimat süresi:	3 iş günü.
Teslimat yöntemi:	DHL, UPS, FedEx, TNT vb. gibi ekspres kapıdan kapıya servis.
Ambalaj:	Köpüklü alüminyum kutu