

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



En iyi satış

13 yıllık fabrika, 2 yıl garanti, 102 ülke, 60.000 müşteri

MLKJ——Güzellik İşinizi Daha Kolay Hale Getirin

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Avantajlar

1.3 dalga 1064nm Diyot 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir

Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1200W /1800W kol

2.Büyük nokta boyutu 12*24mm, 12*36mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!

3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.


4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Platin Diode lazer epilasyonun özellikleri:

»»Güvenlik:Cilt yanıkları yok, cilde ve ter bezlerine zarar vermiyor, yara izi yok, yan etkisi yok.

»»Hızlı: büyük nokta boyutu 12*36mm, büyük tedavi alanında etkili ve hızlı tedavi

»»Kalıcı tüy giderme: Taneli cilt dahil tüm cilt tiplerindeki tüm tüyleri giderin.

»»Kristal sıcaklığı: ~5-3°C, ağrıyı azaltır ve tedavide rahatlık hissini artırır.

Kulp Detayları

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier






The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth






755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Uzun kullanım ömrü 20-40 milyon çekim

Vücudun tüm ciltlerinde diyot lazer epilasyon için uygundur

Platin Diyot lazer epilasyonun İyi Etkisi

Lazer Tipi 808nm diyot lazer veya 755/808/1064 3 dalga

Görüntülemek 14 inç dokunmatik ekran sistemi

dalga boyu 808nm veya 755/808/1064nm

atışlar 40 milyon atış

Enerji 10~150 j/cm², ayarlanabilir

Sıklık 1-10HZ

Soğutma Çift TEC soğutma

Güç 3000W

nokta boyutu Seçim için 12*36mm veya 12*24mm

Gerilim Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ

1) Ekrana kendi logonuzu ekleyebilirsiniz

2) 6 dilli ekran

3) seçim için farklı vücut parçaları, tek dokunuşla tedavinize başlayabilirsiniz!

sertifika

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Şirket Profili

1. Weifang Mingliang şirketi 13 yıllık güzellik ekipmanları üretim tecrübesine sahiptir.

Customer visit



2. Profesyonel Üretim Ar-Ge departmanımız var

3. Müşterilerden gelen geri bildirimler □ Destek makinesi kabuğu OEM □ Makine sistemi OEM □ kendi logonuzu ekleyebilirsiniz....

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram
and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after
passing the inspection

