

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Diyot Lazerinin Avantajı diyot lazer 755 808 1064

1. Teknolojiden 755 808 1064 nm.
2. Tüm cilt ve tüylerin çıkarılması için.
3. Saç köklerinin ürettiği ısı birikimi için etkilidir, Kalıcı Ağrısız epilasyon.
4. Ciltte hemen hemen hiç saçılma, cilde ve ter bezlerine zarar vermeme, iz bırakmama, herhangi bir yan etki oluşturmama



14 inch 4K HD screen

High-end atmosphere

Front handle

Easy to move the machine

16Bars 1600W Handle

755+808+1064 for all skin types

5. Hava Soğutma Su Soğutma TEC Soğutma 3'ü 1 Arada Sistem.24 saat çalışma yeteneği,
6. 12*38mm Büyük Nokta Boyutu, orijinal 1/5 için tedavi süresini azaltın
7. Ücretsiz Logo ve dil ekleyin.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * Süper havalı dokunma deneyimi sunan 14 inç Gerçek Renkli 4K Ekran.
- * OEM hizmeti kabul edilir. ayar parametresi tamam.
- * Logonuzu ve dilinizi ücretsiz ekleyin

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Ürün Açıklaması





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600ww high power


Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm Ice platin teknolojisi epilasyon için en ileri teknolojidir.

Özellikle farklı cilt ve saç stili için.

- * ABD Uyumlu ithal lazer çubuğu.
- * 10-40 milyon çekim (En Yeni Altın Lazer Çubuğu)
- * 10bar 12bar 16bar arasından seçim yapabilirsiniz.
- * 1000w/1200w/1600w büyük güç,

Diyot Lazer Epilasyon Makinesinin Özellikleri

Öge	Dikey 755nm808nm1064nm diyot lazer
lazer tipi	Diyot lazer, 12 bar/16 bar
Her çubuğun gücü	100w

Ekran sistemi	14 inç gerçek renkli 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm/755nm/1064nm
Spot Büyüklüğü	12*20mm ² /12*35mm ²
Lazer sap ömrü	808 nm: En az 10-40 milyon çekim
Enerji	10-150 J/cm ² ayarlanabilir (150J/cm ² 'ye kadar opsiyonel)
Nabız Süresi	40~800ms ayarlanabilir
Sıklık	1,0-10Hz;
Soğutma sistemi	TEC yarı iletken kondansatörhava yakan su sirkülasyonu
Kol Gücü	1000w / 1200w / 1600w
Makine Gücü	3000w
kristal sıcaklığı	-20~3°C
Güç gereksinimi	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



Profesyonel OEM, ODM Hizmetleri:

- Herhangi bir rengi yazdırın.
- Logonuzu makineye yazdırın.
- Makine sistemine herhangi bir dil ekleyin.
- Size özel makine kabuğu tasarlayın, piyasada kendi markanızı oluşturun.
- Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

