



14 inch  
Screen Size



3000W  
Input power



1-10HZ  
Frequency



755nm 808nm 1064nm  
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>> Easy to operate Data Base system, can do the treatment by man mode and women mode, also different body part. To ensure a safe parameter for new operator  
>> Long life time More than 40 millions shots gold laser diode module, anti high temperature.



**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



**Sap, tedavi için uygun olan sadece 350g ağırlığındadır.**

>> 12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;  
>> 1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment

## Hair removal principle



Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal


Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

### Uzun kullanım ömrü 20-40 milyon çekim

Hız 808nm: Tüm saç tipleri için altın standart dalga boyu

Alex 755nm: Sarı saçlar, ince saçlar için özel etkili

Uzun Darbe 1064nm: Koyu, tabaklanmış ciltler için özel etkili en iyi kalite ipl shr opt lazer/nd yag/alexandrite lazer epilasyon makinesi fiyatı



# Export 102 countries+

102 countries, 60,000+ customers

