

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily




## **Diyot lazer epilasyonun avantajları**

- \* Acısız epilasyon için güzel soğutma teknolojisine sahip yüksek güçlü diyot lazer!
- \* Diyot lazer, ışığın cilde daha derine nüfuz etmesini ve diğer lazerlerden daha güvenli olmasını sağlar. Cildin epidermisindeki melanin pigmentini önleyebildiği için, bronzlaşmış cilt de dahil olmak üzere 6 çeşit cilt tipindeki tüm renkli tüylerin kalıcı olarak alınması için kullanabiliriz.
- \* Yüz, kol, koltuk altı, göğüs, sırt, bikini, bacaklar gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için uygundur...Cilt yenileme ve sıkılaştırma özelliği de vardır.
- \* Frekans 1-10 Hz. hızlı tedavi!!! Hızlı ve kalıcı epilasyon için makine. Ağrısız!!

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



\* Seçenek için nokta boyutu 12\*20mm, 12\*35mm

\*450g sap, hafif, ücretsiz hızlı kaydırma işlemi

\* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın

## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair remoavl



### Diyot lazer makine programı

1. 12,4 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)




Ürün adı	Lazer Buz platin epilasyon makinesi
lazer çubuğu	Almanya/ABD ithal, 10 bar, 12 bar, 16 bar
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
Enerji	0-150J/cm2
Sıklık	1-10hz
Darbe genişliği	40-800ms
Operatif LCD Arayüzü	12 inç Gerçek Renkli dokunmatik ekran
Soğutma sistemi	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Hava ve Yakın Su Devresi Arıtma kafası
Güç	4000W
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ

# RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

