



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Ürün Açıklaması

Machine Parts



Ürün adı
lazer tipi

Taşınabilir diyot lazer epilasyon makinesi
755nm/808nm/1064nm

6 lazer çubuğu	Almanya/ABD'den ithal 8 bar/10 bar/12 bar/16 bar
Çıkış gücü	800w/1000w/1200w/1600w
Ekran sistemi	10,4 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
Lazer saplı çekimler	40 milyon kez
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Nabız Süresi	10~300ms ayarlanabilir
Sıklık	1~10Hz
Güç	2500w
kristal sıcaklığı	-29~5°C



avantaj

1. Gelişmiş Teknoloji: Altın kalay sinterleme teknolojisi,
2. Kollar: Daha hızlı ve daha iyi epilasyon için Almanya/ABD lazer çubukları, 8—16 bar, 800—1600 W güç, bariz sonuçlarla gerçek acısız ve kalıcı epilasyon.
3. Hızlı tedavi: büyük nokta boyutu / 12*20mm / 12*35mm, frekans 1-10Hz, daha yüksek verimlilik
4. Sürekli çalışma: TEC kondenser hava su yarı iletken soğutma sistemi

Kol ekranı

Handle display Handle color optional



Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

Süper iyi soğutma sonuçları sağlamak için bu makinenin içindeki en gelişmiş TEC soğutma sistemi.

24 saat çalışma süresi. Safir malzeme. Gerçek Ağrısız deneyim!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm: Tüm t y tipleri lazer epilasyon iin altın standart dalga boyu
755nm: Sarı salar iin  zel etkili, ince t y lazer epilasyon
ND YAG 1064nm: Koyu, bronz ciltler iin  zel etkili

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Daha fazla ürün detayı için hemen danışın!