



Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown, black

15 yıllık fabrika, 2 yıl garanti, 102 ülke, 60.000 müşteri
MLKJ——Güzellik İşinizi Daha Kolay Hale Getirin



Facial TIP!

diode laser hair removal

◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm



diyot lazer epilasyon

Nveyamalde ulaşılması zor olan alanları kolayca tedavi edin!

Geliştirilmiş Erişim

Bu eşsiz yüz başlığı, erişilmesi zor alanlara erişmenizi sağlar. diğerleri arasında kulaklar, burun ve tela gibi.

Soğuk Safir uçlu ICE, ısıyı korurken epidermisi korur foliküllerin bulunduğu dermiste



Avantajlar

- 1.3 dalga 1064nm Diyot 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir
Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
- 2.Büyük nokta boyutu 15*25mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi

Her bir çubuk için en yeni 100w, yeni geliştirilmiş sap, 350g ağırlık, uygulaması kolay.

8 bar 800w; 10 bar 1000w; 12 bar 1200w; 16 çubuk 1600w



Diyot lazer epilasyon:

»»Güvenlik:Cilt yanıkları yok, cilde ve ter bezlerine zarar vermiyor, yara izi yok, yan etkisi yok.

»»Hızlı: büyük nokta boyutu 12*38 mm², büyük tedavi alanında etkili ve hızlı tedavi

»»Kalıcı tüy giderme: Taneli cilt dahil tüm cilt tiplerindeki tüm tüyleri giderin.

»»Kristal sıcaklığı: ~5-3°C, ağrıyı azaltır ve tedavide rahatlık hissini artırır.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Ağrısız epilasyon , yan etkisi yok.
2. Güçlü güç, Almanya ithal lazer diyot modülü, 10 bar, 12 bar, 16 bar barlar mevcuttur.
3. Büyük nokta boyutu 12*20mm or 12*35mm, hızlı epilasyon için.
4. En iyi soğutma sistemi: hava su TEC yarı iletken kondansatör, Su sıcaklığı 26°C—28°C arasında kontrol edilebilir, 24 saat sürekli çalışır.



755 nm



808 nm



1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064 nm for black skin (black hair removal)

Uzun kullanım ömrü 20-40 milyon çekim

Hız 808nm: Tüm saç tipleri için altın standart dalga boyu

Alex 755nm: Sarı saçlar, ince telli saçlar için özel etkili

Uzun Darbe 1064nm: Koyu, bronz ciltler için özel etkili en iyi kalite ipl shr opt laser/ nd yag/alexandrite lazer epilasyon makinesi fiyatı



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Vücutun tüm ciltlerinde diyot lazer epilasyon için uygundur
Diyot lazer epilasyonun iyi etkisi

Modeliiii	diyot lazer 808nm lazer epilasyon 1200w
Lazer Tipi	808nm diyot lazer veya 755/808/1064 3 dalga
Görüntülemek	14 inç dokunmatik ekran sistemi
dalga boyu	808nm veya 755/808/1064nm
atışlar	40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Çift TEC soğutma
Güç	3000W
nokta boyutu	Seçim için 12*36mm veya 12*24mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	46kg
Brüt ağırlık	80kg
makine boyutu	53*40*105cm
Model	lazer epilasyon makinesi

1)Ekran ekleyebilirsiniz **kendi logosu**

2) ile ekran 6 dil

3)farklı vücut parçaları seçim için, tek dokunuş tedavinizi başlatabilir

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,